



Sika AnchorFix[®]-1

SNABBHÄRDANDE FÖRANKRINGSGLIM



Skanna för mer info
eller besök [sika.se](https://www.sika.se)

BUILDING TRUST



Sika AnchorFix®-1

SNABBHÄRDANDE FÖRANKRINGSGLIM

ANVÄNDNING

Som ett snabbhärdande förankringslim för alla kvaliteter av:

- Armeringsjärn/armeringsstål
- Gångstavar
- Bultar och speciella fästsystem

Idealisk för följande underlag:

- Betong
- Massivt murverk
- Ihåligt murverk
- Hård natursten
- Solid sten

FÖRDELAR

Som ett snabbhärdande förankringslim för alla kvaliteter av:

- Snabb härdning
- Passar en vanlig fogningspistol
- Kan användas vid låga temperaturer
- Thixotrop, kan användas ovan huvudet
- Styrenfri polyester
- Svag lukt

FÖRBRUKNING / DOSERING - Materialåtgång per ankare i ml

Gänga	Hål mm	Teoretisk volym [ml] vid ett visst håldjup [mm]																	
		80	90	110	120	130	140	160	170	180	200	210	220	240	260	280	300	350	400
M8	10	3.4	3.8	4.6	5.0	5.4	5.9	6.7	7.1	7.5	8.4	8.8	9.2	10.1	10.9	11.7	12.6	14.7	16.8
M10	12	4.4	5.0	6.1	6.6	7.2	7.7	8.8	9.4	9.9	11.0	11.6	12.1	13.2	14.3	15.4	16.5	19.3	22.0
M12	14	5.6	6.3	7.7	8.4	9.1	9.8	11.2	11.8	12.5	13.9	14.6	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	24.4	27.9
M14	16	6.9	7.7	9.5	10.3	11.2	12.0	13.8	14.6	15.5	17.2	18.1	18.9	20.6	22.4	24.1	25.8	30.1	34.4
M14	18	11.2	12.6	15.4	16.8	18.2	19.6	22.4	23.8	25.2	28.0	29.4	30.8	33.6	36.4	39.2	42.0	49.0	56.0
M16	18	7.8	8.8	10.8	11.8	12.7	13.7	15.7	16.7	17.6	19.6	20.6	21.6	23.5	25.5	27.4	29.4	34.3	39.2
M16	20	12.6	14.1	17.3	18.8	20.4	22.0	25.1	26.7	28.3	31.4	33.0	34.5	37.7	40.8	44.0	47.1	55.0	62.8
M20	22	10.8	12.2	14.9	16.2	17.6	18.9	21.6	23.0	24.3	27.0	28.4	29.7	32.4	35.1	37.8	40.5	47.3	54.0
M20	24	16.6	18.6	22.8	24.8	26.9	29.0	33.1	35.2	37.3	41.4	43.5	45.5	49.7	53.8	58.0	62.1	72.5	82.8
M20	25	19.7	22.1	27.1	29.5	32.0	34.4	39.4	41.8	44.3	49.2	51.7	54.1	59.0	64.0	68.9	73.8	86.1	98.4
M24	26	14.2	16.0	19.6	21.4	23.1	24.9	28.5	30.3	32.0	35.6	37.4	39.2	42.7	46.3	49.8	53.4	62.3	71.2
M27	30	19.4	21.9	26.7	29.2	31.6	34.0	38.9	41.3	43.7	48.6	51.0	53.5	58.3	63.2	68.0	72.9	85.1	97.2

De angivna fyllnadsmängderna är beräknade utan spill. Spill 10-50%.

Den fyllda mängden kan övervakas under injektionen med hjälp av skalan på patronens etikett.